

GI 54 TR

GI T Serisi Otoklav

- » Basınç kilitleme cihazı, sterilizasyon odasındaki basıncı otomatik olarak algılayabilir ve sıkıca kilitlelenebilir, bu da yanlış kullanımdan kaynaklanan püskürtme buharının neden olduğu kişisel yaralanmaları etkili bir şekilde önler.
- » Sistem, sterilizasyon odasındaki basınç değişikliklerini gerçek zamanlı olarak izleyebilir.
- » Herhangi bir basınç anormalliği tespit edildiğinde, bir emniyet valfi ve bir basınç koruyucu cihazdan oluşan ikili aşırı basınç koruma sistemi, güç kaynağı bağlantısını kesme basıncını tahliye etmek için derhal çalıştırılacaktır.
- » Sterilizasyon odasının kapağı ve tezgahı güzel bir görünüm vermek ve korozyon ve yanıklara neden olmamak için özel plastikten yapılmıştır. Eşsiz buhar tahliye ve toplama sistemi, haşlanmanın önlenmesine yardımcı olabilir.
- » Sterilizasyon, kurutma, katı ve sıvı partiküllerin ısıtılması ve agarın ayrı ayrı eritilmesi ve ısıtılması için 5 sterilizasyon döngüsü önceden ayarlanmıştır.



Model	GI29TW	GI36TW	G54TW	GI80TW	GI100TW
	GI29TR	GI36TR	G54TR	GI80TR	GI100TR
Model farkları	TW: Standart + soğutucu fan, TR: TW + kurutma				
Kapasite	29	36	54	80	100
Boyutlar(UxGxY,mm))		460x542x1070	460x542x1070	620x680x1100	620x680x1200
Bölme (Çap*H,mm)		325 x 460	325 x 670	400 x 709	400 x 809
Oranlı Güç Kaynağı		2300	2600	4600	4600
Paslanmaz Sepet(Çap*H,mm)		(300x200)x2	(300x200)x3	(360x280)x2	(360x220)x3
Güç Girişi		220V, 16A 50/60Hz		220V, 32A 50/60Hz	
Sıcaklık Doğruluğu	0.1 °C				
Çalışma Aralığı	5-45 °C, Bağıl Nem 10%-85%				
Bölme Malzemesi	SUS 304				
Sterilizasyon Sıcaklığı	105-135 °C				
Sterilizasyon Süresi	1-6000 dakika				
Erime Sıcaklığı	60-100 °C				
Erime Süresi	1-6000 dakika				
Isınma Sıcaklığı	45-60 °C				

Kolay Anlaşılabilir LCD Ekran ve Kontrol Paneli



Isınma Süresi	1-9999 dakika
Kurutma(TR Modelde)	1-300 dakika, kurutma sıcaklığı 80-140 °C
Sterilizasyon Çevrimi	1. Sıvı 2. Sıvı Isıtma 3. Katılar 4. Sarılmış Alet 5. Kumaş 6. Lastik 7. Hızlı 8. Atık 9. Ağar Erimesi 10. Kendi Kendine Tanımlanmış 11. Kurutma
Sterilizasyon Çevrimi Sayısı	60 döngüye kadar kaydedebilir, 1000 işlemi kaydedebilir
Egzoz Modu	İçinde bir buhar toplama şişesi bulunan otomatik dahili boşaltma. Egzoz hızı 6 farklı seviyede seçilebilir.
Önceden Ayarlanmış Zamanlayıcı Aralığı	Otomatik başlangıçla 6 güne kadar ayarlanabilir.
Basınç Ölçer Görüntüleme Aralığı	-0.1, -0.5 Mpa
Basınç	Max: 0.25 Mpa, Tasarlanabilir:0.3Mpa
Kontrolör	“SMART IIII” süper hızlı mikrobilgisayar ile kontrol
Güvenlik	Kendinden endüksiyonlu basınç kilitleme cihazı, kapak kapatma kontrolü, aşırı sıcaklık koruması, sıcaklık monitörü, kuru yanık koruma sistemi, aşırı basınç koruması, emniyet valfi, akım ve kısa devre koruması, kaçak koruma cihazı, aşınma önleyici güvenlik koruması, otomatik sorun giderme sistemi.