

GR Serisi Analitik Teraziler



- 42 g'a kadar yarı mikro, 0,01 mg okunabilirlik (GR-202)
- Hızlı ve verimli erişim için tartım odasının her iki tarafını açmak için ön taraftaki kullanışlı kol Yerden tasarruf için
- 249 mm'ye 330 mm'lik küçük ayak izi
- Ayarlanabilir (manuel veya otomatik)) cereyan ve titreşimlerin etkisiyle başa çıkmaya yardımcı olacak tepki özellikleri
- Sıcaklık değişimlerinde doğruluğu korumak için otomatik kendi kendine kalibrasyon
- İnce buharlaştırılmış metal kaplama ile antistatik cam esintisi kırılması
- Otomatik Sayma Doğruluğu İyileştirme (ACAI) fonksiyonu ile sayım modu
- Yüzde modu işlevi
- Otomatik güç açma işlevi
- Askıda kalma işlevi

Model		GR-120	GR-200	GR-300	GR-202
Gram	g	120x0,0001	210x0,0001	310x0,0001	210x0,0001/42x0,00001
	mg	120000x0,1	210000x0,1	310000x0,1	210000x0,1/42000x0,01
Ondalık Ons (oz)		4.2x0.00001	7.4x0.00001	10x0.00001	7.4x0.00001/1.4x0.000001
Troy Ons (ozt)		3.8x0.00001	6.7x0.00001	9.9x0.00001	6.7x0.00001/1.3x0.000001
Kuruş ağırlığı (dwt)		77x0,0001	135x0,0001	199x0,0001	135x0,0001/27x0,00001
karat (ct)		600x0,001	1050x0,001	1550x0,001	1050x0,001/210x0,0001
Momme (mom)		32x0,0001	56x0,0001	82x0,0001	56x0,0001/11x0,00001
Tahıl Birimi (GN)		1851x0,002	3240x0,002	4784x0,002	3240x0,002/648x0,0002
Tola (t)		10x0.00001	18x0.00001	26x0.00001	18x0.00001/3.6x0.000001
kuyruk (TL)		3.1x0.00001	5.5x0.00001	8.2x0.00001	5.5x0.00001/1.1x0.000001
Yüzde Min Böl				0.01%	
Min Ağırlık Sayma				0.1 mg	
Doğrusallık		±0,0002 gr	±0,0002 gr	±0,0002 gr	±0,0002 gr /±0.00003 gr
Tekrarlanabilirlik/Std Dev		0.0001 gr	0.0001 gr	0.0001 gr	0.0001/0.00002 gr
Stabilizasyon Süresi		3.5 saniye	3.5 saniye	3.5 saniye	3.5/8 saniye
Pan Size				Ø 85 mm/3,3 inç	
Fiziksel Boyutlar	mm			249(G) x 330(D) x 327(Y)	
	içinde			9,8(G) x 12,99(D) x 12,87(Y)	
Esinti Arası Ölçüleri	mm			178(G) x 160(D) x 233(Y)	
	içinde			7,01(G) x 6,5(D) x 9,17(Y)	
Güç				100, 120, 220, 240 VAC (AC Adapter) 50 Hz/60 Hz, 11VA	
Ağırlık				Yaklaşık 6,0 kg/13,2 lb	
Çalışma sıcaklığı				5°C ~ 40°C/41°F ~ 104°F RH %85'ten az	